


Garant**Oprawki termokurczliwe 3°, smukłe, HSK-A 100 A = 120, Ø zaciskania: 8mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308322 8
GTIN	4062406787042
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**
- **powierzchnie funkcyjne HSK obrobione**
- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**

Klasa wyważenia 2,5 / 25 000 min⁻¹. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880. Klucz nasadowy nr 309890. Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 rozm. 12/3 i 12/4. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	24 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
adapter	HSK-A 100 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe