


Garant**Oprawki termokurczliwe 3°, smukłe, HSK-A 100 A = 120, Ø zaciskania: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308322 10
GTIN	4062406787059
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**
- **powierzchnie funkcyjne HSK obrobione**
- **bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**

Z otworem na Balluffchip.

Zastosowanie:

- **zwłaszcza do obróbki narzędzi i form**
- **do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880. Klucz nasadowy nr 309890.

Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4.

Przyrząd do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Strategia skrawania: HSC

Ø mocowania D₁: 10 mm

Ø zewn. D: 26 mm

Ø D₂: 16 mm**Opis techniczny**

Ø D ₂	16 mm
Ø zewn. D	26 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm

adapter	HSK-A 100 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe