

SIMEK simturn^{MAX}**Wytaczaki do kopiowania UniTurn[®], prawe, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin.: 3,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Klasa artykułu	24V

Opis**Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,16 mm**Opis techniczny**

f	1,95 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Ø D	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,16 mm
promień R	0,15 mm
długość użytkowa	20,3 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 20,3 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		