

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Typ: 20/2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274171 20/2 |
| GTIN | 4062406790318 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy $D_{\min} = 14$ mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} . | 16 mm |
| Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów | 30 mm |
| t_{\max} . obróbka wewnętrzna | 3 mm |
| Szerokość skrawania W | 1,5 mm |
| \varnothing chwytu D_s | 20 mm |
| długość całkowita L | 88 mm |
| zakres zastosowania | wytaczanie rowków z promieniem |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Klucz systemowy | tak |
| możliwość wcinania osiowego | nie |

Rodzaj produktu

Wytaczaki