

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Typ: 25/2****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274171 25/2   |
| GTIN             | 4062406790332 |
| Klasa artykułu   | 21U           |

**Opis****Wykonanie:**

Do płytek skrawających nr 275000 – 275015.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego powyżej średnicy  $D_{\min} = 14$  mm.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Szerokość skrawania W                                 | 1,5 mm                         |
| długość całkowita L                                   | 103 mm                         |
| $t_{\max}$ . obróbka wewnętrzna                       | 5 mm                           |
| $\varnothing$ chwytu $D_s$                            | 25 mm                          |
| Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów             | 40 mm                          |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ . | 20 mm                          |
| zakres zastosowania                                   | wytaczanie rowków z promieniem |
| rodzaj zastosowania                                   | lewe                           |
| chłodzenie wewnętrzne                                 | tak                            |
| Klucz systemowy                                       | tak                            |
| możliwość wcinania osiowego                           | nie                            |

Rodzaj produktu

Wytaczaki