

**Odkurzacze, Oznaczenie producenta: VHS120CB****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Klasa artykułu	07D

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości, trwały odkurzacz przemysłowy Nilfisk CFM „Grey Line“.

wskazówka:

Pasujące wkładki eForm znajdują Państwo pod nr 078551 - -078552.

pobór mocy: 2000 W

pojemność zbiornika: 37 l

średnica nominalna przyłącza: 50 mm

długość: 560 mm

szerokość: 570 mm

wysokość: 1015 mm

Opis techniczny

pojemność zbiornika	37 l
Napięcie w sieci	230 V
włącznik/wyłącznik	tak
średnica nominalna przyłącza	50 mm

szerokość	570 mm
System filtrów	Filtr gwiazdowy
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość	560 mm
klasa zapylenia - odkurzacza	M
Oczyszczanie filtra	ręczny otrząsacz filtra
masa	38 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	74 dB(A)
pobór mocy	2000 W
stopień ochrony IP	IP44
wysokość	1015 mm
rodzaj filtra	Filtr poliestrowy
częstotliwość sieciowa	50 Hz
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i