



## Zestawy urządzeń hydraulicznych, Typ: ECO



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Gotowe zestawy urządzeń hydraulicznych przeznaczone do prac w zakresie 700 bar ze wszystkimi niezbędnymi komponentami umożliwiającymi podłączenie do typowych siłowników hydraulicznych pojedynczego i podwójnego działania.

- **2-stopniowa pompa ręczna 1,0 l umożliwia szybszy postęp prac.**
- **Węże przetestowane w 100% do ciśnienia maks. 720 bar, wyprodukowane zgodnie z normą ISO 22384.**
- **Wyposażone seryjnie w system identyfikacyjny węży CEJN CIS z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie.**
- **Gwint przyłączeniowy NPT 3/8 cala, system złączy wg ISO 14540. Kompatybilność z ponad 80% układów hydraulicznych dostępnych na rynku.**
- **Wszystkie komponenty można zamawiać pojedynczo.**

Zestaw podstawowy ze wszystkimi niezbędnymi komponentami podstawowymi.

#### w dostawie::

Pompa hydrauliczna, zestaw węży, złączka, **bez oleju.**

#### wskazówka:

Pompy hydrauliczne należy napełnić olejem hydraulicznym przed użyciem. Zalecamy stosowanie olejów zgodnych z ISO VG 15 lub ISO VG 22.

### Opis techniczny

Przyłącze hydrauliczne	3/8 NPT cal
------------------------	-------------

Ciśnienie robocze	700 bar
liczba stopni ciśnienia	2
użytkowa pojemność zbiornika	1000 ml
długość węża	2 m
Rodzaj produktu	Zestaw urządzeń hydraulicznych