



Zestawy urządzeń hydraulicznych, Typ: PRO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Gotowe zestawy urządzeń hydraulicznych przeznaczone do prac w zakresie 700 bar ze wszystkimi niezbędnymi komponentami umożliwiającymi podłączenie do typowych siłowników hydraulicznych pojedynczego i podwójnego działania.

- **2-stopniowa pompa ręczna 1,0 l umożliwia szybszy postęp prac.**
- **Węże przetestowane w 100% do ciśnienia maks. 720 bar, wyprodukowane zgodnie z normą ISO 22384.**
- **Wyposażone seryjnie w system identyfikacyjny węża CEJN CIS z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie.**
- **Gwint przyłączeniowy NPT 3/8 cala, system złączy wg ISO 14540. Kompatybilność z ponad 80% układów hydraulicznych dostępnych na rynku.**
- **Wszystkie komponenty można zamawiać pojedynczo.**

Profesjonalny zestaw zawierający komponenty dodatkowe gwarantujący wydajny i szybki postęp prac.

- **Zestaw węży ze złączem i złączką do szybkiego podłączania i odłączania komponentów.**
- **Manometr do kontroli ciśnienia.**
- **Stabilna walizka z ABS z wkładką z pianki do bezpiecznego przechowywania i łatwego transportu na miejsce stosowania.**

w dostawie::

Pompa hydrauliczna, zestaw węży ze złączem i złączką, manometr, blok przyłączeniowy, łącznik strony siłownika, mocna walizka transportowa, **bez oleju**.

wskazówka:

Pompy hydrauliczne należy napełnić olejem hydraulicznym przed użyciem. Zalecamy stosowanie olejów zgodnych z ISO VG 15 lub ISO VG 22.

Opakowanie: Walizka transportowa

Ciśnienie robocze: 700 bar

liczba stopni ciśnienia: 2

użytkowa pojemność zbiornika: 1000 ml

długość węża: 2 m

Opis techniczny

liczba stopni ciśnienia	2
użytkowa pojemność zbiornika	1000 ml
Ciśnienie robocze	700 bar
Przyłącze hydrauliczne	3/8 NPT cal
długość węża	2 m
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Zestaw urządzeń hydraulicznych