



Aparaty wspomagające oddychanie z wbudowaną ochroną głowy i twarzy PowerCap® Infinity®, Typ: SET



Dane zamówienia

Numer katalogowy

097150 SET

GTIN

Klasa artykułu

09W

Opis

Wykonanie:

PowerCap® Infinity® łączy 3 stopnie ochrony w jednym produkcie. System ochrony dróg oddechowych chroni przed cząstkami stałymi, przemysłowy hełm ochronny EVO®5 zapewnia ochronę głowy, a wizjer chroni oczy i twarz. **Ochronę można rozszerzyć, nakładając nauszniaki kapsułowe JSP.**

Ochrona dróg oddechowych z wymuszonym obiegiem powietrza: PowerCap® Infinity® gwarantuje ochronę dróg oddechowych przed cząstkami stałymi wg EN 12941 TH3P z wydajnością dmuchawy wynoszącą 160 l/min bez oporu przepływu powietrza i parowania wizjera. Z bagnetowym systemem szybkiej wymiany.

Ochrona głowy: PowerCap® Infinity® bazuje na przemysłowym hełmie ochronnym EVO®5 zgodnym z normą EN 397. Dzięki skorupie z ABS hełm zapewnia codzienną ochronę, a dzięki systemowi pasków Evolution® 3D-Adjustment™ jest bardzo wygodny.

Ochrona oczu i twarzy: PowerCap® Infinity zapewnia ochronę oczu wg EN 166. Wizjer chroni całą twarz przed odpryskującymi cząstkami.

Norma:

EN 397, EN 12941 Schutzstufe TH3P, EN 166.

w dostawie::

1× PowerCap® Infinity®, 1× akumulator, 1× stacja ładowania, 1× para filtrów cząstek stałych TH3, 1× para filtrów wstępnych, 1× wskaźnik przepływu powietrza, 1× torba.

wskazówka:

Proszę pamiętać o dokumencie w opakowaniu dotyczącym filmów szkoleniowych na temat PowerCap® Infinity®!

oznaczenie producenta: CEA646-001-100

Opis techniczny

oznaczenie producenta

CEA646-001-100

Rodzaj produktu

Jednostka dmuchawy
ochrony dróg oddechowych