

**Garant****Grzechotka przełączalna drobnozębna, 1/4 cala, typ: 1/4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 632345 1/4    |
| GTIN             | 4062406798413 |
| Klasa artykułu   | 61A           |

**Opis****Wykonanie:**

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.

Z wypychaczem, dźwignią przełączającą skoku lewego i prawego, kąt roboczy 5°.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**Pasuje do:**

Nasadki do narzędzi ręcznych.

**Opis techniczny**

|  |                        |
|--|------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal                |
| długość całkowita                      | 116 mm                 |
| liczba zębów                           | 72                     |
| kąt roboczy                            | 5 stopni               |
| materiał                               | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia                           | chromowana             |
| z głowicą przegubową                   | nie                    |
| z główką obrotową                      | nie                    |

|  |         |
|--|---------|
| z wypychaczem                            | tak     |
| z funkcją młotka                         | nie     |
| z QuickRelease                           | nie     |
| głowica grzechotki oddzielana od uchwytu | nie     |
| wysuwanie bezstopniowe                   | nie     |
| Rodzaj produktu                          | Zapadka |

## Aksesoria

Asortyment części zamiennych do grzechotek  
drobnozębnych 1/4 cala Typ 1/4

632031 1/4