



System ochrony dróg oddechowych SwissAir, Typ: SWISS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Klasa artykułu	09U

Opis

Wykonanie:

Lekki system ochrony dróg oddechowych TH3 łączy w sobie efektywność, komfort i wydajność. Ponadto oferuje elastyczne możliwości zastosowania w szeregu prac. Strumień powietrza można regulować bezstopniowo (100-130 l/min). Dzięki automatycznym pomiarom można odpowiednio skompensować wysokość i temperaturę. Długość i szerokość urządzenia można regulować indywidualnie. Półmaskę wykonano z POM (tworzywa termoplastycznego) i odpornego na rozrywanie materiału tekstylnego; jest ona wyposażona w zawór wydechowy z membraną silikonową. Takie rozwiązanie zapewnia niezależny dopływ powietrza. Bateria i filtr generują komunikaty akustyczne i optyczne.

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego ładowania, 3,6 V / 6,5 Ah, przyłączy USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

w dostawie::

System ochrony dróg oddechowych SwissAir składa się z komfortowej półmaski, jednostki dmuchawy, złączek węży, taśmy nagłownej i taśmy na szyję, paska naramiennego, panelu sterowania i ładowarki wraz z plecakiem optrel®.

wskazówka:

System ochrony dróg oddechowych SwissAir jest dostarczany bez filtra. Dalsze akcesoria i części zamienne: Półmaska nr 098224, pokrywa obudowy nr 098225, ochrona przeciwiskrowa nr 098226, bateria nr 098227, przedłużka paska naramiennego nr 098228, osłona materiałowa nr 098229.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Seria	SwissAir
oznaczenie producenta	Kompletny system ochrony dróg oddechowych swiss air z panelem sterowania
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
napięcie znamionowe	3,6 V
pojemność akumulatora	6,5 Ah
Rodzaj produktu	Jednostka dmuchawy ochrony dróg oddechowych

Akcesoria

Filtr wstępnySwissAir Typ PREFILTER	098223 PREFILTER
Filtr cząstekSwissAir Typ FILTER	098222 FILTER