



Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 16mm²



Dane zamówienia

Numer katalogowy	729466 16
GTIN	4049002150753
Klasa artykułu	73T

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.

Dokładne **zaciskanie równoległe** z synchronicznie napędzanymi szczękami zacisk.

Zgodne z DIN **zaciskanie 6-kątne** = zajmuje mało miejsca. Kształt zaciśnięcia zgodny z DIN 46228.

Szczypce chromowane, szczęki czernione.

Również do zaciskania podwójnych końcówek tulejkowych do 2×10 mm².

długość całkowita: 180 mm

do przewodów o przekroju: 0,08 - 16 mm²

Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do przewodów o przekroju	0,08 - 16 mm ²
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe