



Narzędzie wielofunkcyjne dla elektryków NexStrip®, Typ: 1



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 729501 1 |
| GTIN | 4003773088165 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny, lekki korpus szczypiec z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, z ergonomicznym uchwytem dwukomponentowym. Usuwanie izolacji z elastycznych i grubych przewodów 0,03–10 mm² (AWG 32 – 8). Regulacja dokładna umożliwi optymalne dopasowanie do specjalnych materiałów lub temperatur.

Szybkie, precyzyjne zaciskanie 4-kątne poszczególnych końcówek tulejkowych wg DIN 46228 część 1 + 4, od 0,25 do 4 mm². Samonastawne – możliwość szybkiej zmiany różnych rozmiarów. Z ogranicznikiem długości i obcinaczem drutu.

Zalety:

Przecinanie kabli i **ściągnięcie izolacji** oraz **zaciskanie** końcówek tulejkowych **za pomocą jednego narzędzia**, bez potrzeby pracochłonnej zmiany narzędzi.

Zastosowanie:

Do oprzewodowania urządzeń elektronicznych jak np. PLC (sterowniki programowalne), w instalacjach domowych lub w przyczepach kempingowych.

Część zamienna:

Ostrza zamienne dostępne pod 728714 wielk. 10, a ogranicznik długości pod 728715 wielk. 10.

Opis techniczny

| | |
|--|---------------------------|
| do przewodów o przekroju (zaciskanie) | 0,25 - 4 mm ² |
| do przewodów o przekroju (cięcie i ściągnięcie izolacji) | 0,03 - 10 mm ² |

| | |
|-------------------|--------------------|
| długość całkowita | 190 mm |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| Ostrze do szczypiec do ściągania izolacji do przekroju 10 mm ² | 728714 10 |
| Ogranicznik długości do szczypiec do ściągania izolacji do przekroju 10 mm ² | 728715 10 |