



Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy i obcinak drutu, długość całkowita: 160mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	768870 160
GTIN	4003773082699
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.

Wygięta, mocna budowa.

Szczęki ze stali nierdzewnej. Mocny uchwyt z 2 rodzajów materiału wzmocniony włóknem szklanym z wygiętym ostrzem, zoptymalizowany pod kątem lepszej ergonomii. Z oczkiem mocującym do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem. Dwa punkty do zaciskania końcówek tulejkowych (0,5–6 mm² i 10–25 mm²). Ze sprężyną rozwierającą, blokową na czas transportu.

Dolne ostrze **z wcięciem do cięcia drutu.**

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
Rodzaj produktu	Nożyce