

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T118EHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588500 T118EHM-E
GTIN	4059952537863
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **listwa zębowa z węglików spiekanych** zapewnia dużą trwałość przy obróbce stali INOX.

w dostawie::

3-częściowy

Opis techniczny

liczba brzeszczotów	3
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów	HM
Nazwa	T118EHM
podziałka zębów	1,4 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
przydatność	_T118EHM
długość listków	83 mm
grubość blachy (blacha pełna)	2-5 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagnetowe