



Ściernica z węgla spiekane, Ø tarczy: 76mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563423 76
GTIN	4059952567549
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Wąskie tarcze ściernicze do przecinania specjalnie do zwężonych miejsc.

Tarcza stalowa z lutowanym granulatem HM na krawędzi tnącej.

Zastosowanie:

Do cięcia drewna, tworzywa i płyt gipsowo-kartonowych.

Pasuje do:

Akumulatorowa szlifierka kątowna mała nr 077100.

Opis techniczny

dla grubości materiału	3 - 5 mm
grubość tarczy	1,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20100 min ⁻¹
Ø tarczy	76 mm
Ø otworu	10 mm
szerokość tarczy	0,9 mm

opis kształtu	proste
zalecany kąt przyłożenia	Promień stopni
zoptymalizowane dla materiału	Drewno
zoptymalizowane dla materiału	Płyty gipsowo-kartonowe
zoptymalizowane dla materiału	listwy tworzywo sztuczne
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
Maszyna napędowa	Szlifierki proste
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ścierne do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		