



Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK: DL10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220370 DL10
GTIN	4034221149862
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 10 mm

Ø D_2 : 9,6 mm

Długość całkowita L: 55 mm

L_2 : 5 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

L_2	5 mm
Ø D_2	9,6 mm
Długość całkowita L	55 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Złącze DUO-LOCK	DL10
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

