



## Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK: DL12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	220370 DL12
GTIN	4034221149909
Klasa artykułu	26Y

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu  $D_s$ : 12 mm

Ø  $D_2$ : 11,5 mm

Długość całkowita L: 65 mm

$L_2$ : 6 mm

zalecany moment obrotowy: 30 Nm

### Opis techniczny

Ø $D_2$	11,5 mm
Długość całkowita L	65 mm
$L_2$	6 mm
Ø chwytu $D_s$	12 mm
zalecany moment obrotowy	30 Nm
Złącze DUO-LOCK	DL12
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

