



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK / Ø DS: DL12/20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220376 DL12/20
GTIN	4034221150004
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s: 20 mm

Ø D₂: 11,5 mm

Długość całkowita L: 105 mm

zalecany moment obrotowy: 30 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	105 mm
Ø D ₂	11,5 mm
zalecany moment obrotowy	30 Nm
Ø chwytu D _s	20 mm
Złącze DUO-LOCK	DL12
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

