



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK / Ø DS: DL10/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220376 DL10/12
GTIN	4034221129550
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 12 mm

Ø D_2 : 9,6 mm

Długość całkowita L: 65 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	65 mm
Ø D_2	9,6 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Ø chwytu D_s	12 mm
Złącze DUO-LOCK	DL10
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

