



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK / Ø DS: DL12/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220376 DL12/16
GTIN	4034221129581
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 16 mm

Ø D_2 : 11,5 mm

Długość całkowita L: 80 mm

zalecany moment obrotowy: 30 Nm

Opis techniczny

Ø D_2	11,5 mm
Długość całkowita L	80 mm
zalecany moment obrotowy	30 Nm
Ø chwytu D_s	16 mm
Złącze DUO-LOCK	DL12
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

