



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK / Ø DS: DL20/25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220376 DL20/25
GTIN	4034221150127
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 25 mm

Ø D_2 : 19,3 mm

Długość całkowita L: 95 mm

zalecany moment obrotowy: 80 Nm

Opis techniczny

Ø D_2	19,3 mm
Długość całkowita L	95 mm
Ø chwytu D_s	25 mm
zalecany moment obrotowy	80 Nm
Złącze DUO-LOCK	DL20
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

