



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: DL16/20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220378 DL16/20
GTIN	4034221150080
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 20 mm

Ø D_2 : 15,5 mm

Długość całkowita L: 200 mm

zalecany moment obrotowy: 60 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	200 mm
Ø D_2	15,5 mm
zalecany moment obrotowy	60 Nm
Ø chwytu D_s	20 mm
Złącze DUO-LOCK	DL16
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem