



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: DL10/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220378 DL10/12
GTIN	4034221149916
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 12 mm

Ø D_2 : 9,6 mm

Długość całkowita L: 120 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	120 mm
Ø D_2	9,6 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Złącze DUO-LOCK	DL10
Ø chwytu D_s	12 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem