



## Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: DL20/25



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	220378 DL20/25
GTIN	4034221150189
Klasa artykułu	26Y

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu  $D_s$ : 25 mm

Ø  $D_2$ : 19,3 mm

Długość całkowita L: 250 mm

zalecany moment obrotowy: 80 Nm

### Opis techniczny

Długość całkowita L	250 mm
Złącze DUO-LOCK	DL20
Ø $D_2$	19,3 mm
zalecany moment obrotowy	80 Nm
Ø chwytu $D_s$	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem