



## Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: DL16/25



### Dane zamówienia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 220378 DL16/25 |
| GTIN             | 4034221150165  |
| Klasa artykułu   | 26Y            |

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu  $D_s$ : 25 mm

Ø  $D_2$ : 15,5 mm

Długość całkowita L: 250 mm

zalecany moment obrotowy: 60 Nm

### Opis techniczny

|                          |   |
|--------------------------|---|
| zalecany moment obrotowy | 60 Nm                                   |
| Ø $D_2$                  | 15,5 mm                                 |
| Ø chwytu $D_s$           | 25 mm                                   |
| Złącze DUO-LOCK          | DL16                                    |
| Długość całkowita L      | 250 mm                                  |
| chłodzenie wewnętrzne    | tak                                     |
| Rodzaj produktu          | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |