



Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: DL10/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220378 DL10/16
GTIN	4034221149961
Klasa artykułu	26Y

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s: 16 mm

Ø D₂: 9,6 mm

Długość całkowita L: 160 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

Ø D ₂	9,6 mm
Długość całkowita L	160 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Złącze DUO-LOCK	DL10
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem