



## Przedłużki stożkowe DUO-LOCK stalowe, długie chwyt walcowy, dla Ø głowicy skrawającej D: DL10/20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	220378 DL10/20
GTIN	4034221150059
Klasa artykułu	26Y

### Opis

#### Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu  $D_s$ : 20 mm

Ø  $D_2$ : 9,6 mm

Długość całkowita L: 200 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

### Opis techniczny

Ø $D_2$	9,6 mm
Złącze DUO-LOCK	DL10
Długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu $D_s$	20 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem