



Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK, z VHM chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220375 DL10
GTIN	4034221176707
Klasa artykułu	10N

Opis

Wykonanie:

Wymiary specjalne dostępne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 10 mm

Ø D_2 : 9,6 mm

Długość całkowita L: 77,5 mm

L_2 : 37,5 mm

zalecany moment obrotowy: 20 Nm

Opis techniczny

Ø D_2	9,6 mm
L_2	37,5 mm
Długość całkowita L	77,5 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
Ø chwytu D_s	10 mm
Złącze DUO-LOCK	DL10
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

