



Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK, z VHM chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Klasa artykułu	10N

Opis

Wykonanie:

Wymiary specjalne dostępne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s : 12 mm

Ø D_2 : 11,5 mm

Długość całkowita L: 93 mm

L_2 : 45 mm

zalecany moment obrotowy: 30 Nm

Opis techniczny

Ø D_2	11,5 mm
Długość całkowita L	93 mm
L_2	45 mm
zalecany moment obrotowy	30 Nm
Ø chwytu D_s	12 mm
Złącze DUO-LOCK	DL12
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

