

Przewód z adapterem do zespołu oświetleniowego, Wersja: US/2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	928640 US/2
GTIN	2050002064546
Klasa artykułu	91P

Opis

Wykonanie:

3-biegunowy przewód adaptera o długości 2 m, z wtyczką przemysłową i ze stykiem ochronnym. US – wersja amerykańska.

Pasuje do :

nr 928600, 928602, 928608, 928620, 928630.

wskazówka:

Kabel adaptera może być zastosowany wyłącznie do doprowadzenia jednostek oświetlenia. Maksymalne obciążenie wynosi tu 3,6 KW.

długość przewodu: 2 m

Typ wtyczki wejściowej: System wtykowy GST

Typ wtyczki wyjściowej: B

napięcie znamionowe: 125 V

prąd znamionowy: 15 A

opis: Przewód adaptera z wtyczką przemysłową oraz wtyczką ze stykiem ochronnym

Opis techniczny

napięcie znamionowe	125 V
Rodzaj prądu	AC
długość przewodu	2 m
włącznik/wyłącznik	nie

opis	Przewód adaptera z wtyczką przemysłową oraz wtyczką ze stykiem ochronnym
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
Typ wtyczki wejściowej	B
prąd znamionowy	15 A
Rodzaj produktu	przewód zasilający