


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9140, Szerokość skrawania W: 2,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowanymi bokami.

Zastosowanie:

Do niewielkich \varnothing podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026. Wytaczaki nr 274170 – 274171.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
powłoka	TiAlN ²
promień naroża	0,2 mm
Szerokość skrawania W	2,2 mm
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	HB9140
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		