

duMONT**Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybkotnąca tolerancja H8, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

290426 12

GTIN

Klasa artykułu

29J

Opis**Zastosowanie:****4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 305 mm

otwórwyjściowy H8: 12,8 mm

długość przepychania w stali: 13 - 35 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 2000 kg

Opis techniczny

długość przepychania

305 mm

otwórwyjściowy H8

12,8 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość
przepychania

2000 kg

długość przepychania w stali

13 - 35 mm

Materiał ostrza

HSS

Rodzaj produktu

Przepychacz

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
Al	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		