

duMONT**Przepychacze sześciokątne, stal szybkotnąca tolerancja H8, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290431 10
GTIN	
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:****6-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 244 mm

otwórwyjściowy H8: 10 mm

długość przepychania w stali: 13 - 35 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 1260 kg

Opis techniczny

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	1260 kg
otwórwyjściowy H8	10 mm
długość przepychania	244 mm
długość przepychania w stali	13 - 35 mm
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Przepychacz

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
Al	nadaje się		

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się
CuZn	nadaje się
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo
olej	nadaje się