

duMONT**Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybko tnąca tolerancja H8, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

290426 14

GTIN

Klasa artykułu

29J

Opis**Zastosowanie:****4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 377 mm

otwór wyjściowy H8: 14,8 mm

długość przepychania w stali: 13 - 35 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 2400 kg

Opis techniczny

otwór wyjściowy H8

14,8 mm

długość przepychania

377 mm

długość przepychania w stali

13 - 35 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość
przepychania

2400 kg

Materiał ostrza

HSS

Rodzaj produktu

Przepychacz

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
Al	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		