

**Przecinaki mono, odsadzone do wcinania, prawe, Ø Dmin.: 65/100mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 278051 65/100 |
| GTIN | 4062406840167 |
| Klasa artykułu | 22B |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029 – 278036.

wskazówka:

$D_1 = \varnothing$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \varnothing$ maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| szerokość chwytu b | 16×16 mm |
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 14 mm |
| śruba | 279816 3 |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Szerokość skrawania W | 3; 4 mm |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |

