

**Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa CP7220CVE, Typ: 7220CVE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 079654 7220 CVE powstała specjalnie z myślą o szlifowaniu, obróbce powierzchni i polerowaniu wstępnym w zastosowaniach przemysłowych, a dzięki miękkiemu uchwytowi dostosowanemu do kształtu dłoni zapewnia bardzo wysoki komfort użytkowania.

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000 min⁻¹

maksymalne zapotrzebowanie powietrza: 486 l/min

Ø talerza szlifierskiego: 150 mm

skok: 2,5 mm

masa: 1,6 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy: 76 dB(A)

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	76 dB(A)
skok	2,5 mm
oznaczenie producenta	CP7220 CVE

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	486 l/min
masa	1,6 kg
maks. wibracje wg EN	1,4 m/s ²
Ø talerza szlifierskiego	150 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	12000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Szlifierki mimośrodowe oscylacyjne