

**Przecinaki mono, odsadzone do wcinania, lewe,, Ø Dmin.: 90/130mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278054 90/130
GTIN	4062406840310
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029 – 278036.

wskazówka:

$D_1 = \varnothing$ min. dla 1. podcięcia / $D_2 = \varnothing$ maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Opis techniczny

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	14 mm
szerokość chwytu b	20×20 mm
śruba	279816 4
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	nie
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

