

**Przecinaki mono, odsadzone do wcinania, prawe, Ø Dmin.: 90/130mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	278055 90/130
GTIN	4062406840396
Klasa artykułu	22B

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029 – 278036.

wskazówka:

$D_1 = \text{Ø min. dla 1. podcięcia} / D_2 = \text{Ø maks. dla 1. podcięcia.}$

$D_2 = 999$ w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

Opis techniczny

szerokość chwytu b	25×25 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	14 mm
śruba	279816 4
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Szerokość skrawania W	3; 4 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

