

**Przecinaki mono, odsadzone do wcinania, lewe,, Ø Dmin.: 35/50mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 278056 35/50  |
| GTIN             | 4062406840440 |
| Klasa artykułu   | 22B           |

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie rozmiary z tylko jednym gniazdem płytki do dwóch szerokości wcinania (3 mm i 4 mm).

Do płytek do wytaczania wewnętrznego nr 278029 – 278036.

**wskazówka:**

$D_1 = \varnothing$  min. dla 1. podcięcia /  $D_2 = \varnothing$  maks. dla 1. podcięcia.

$D_2 = 999$  w oznaczeniu wielkości odpowiada teoretycznie nieskończoności.

**Opis techniczny**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$ | 14 mm          |
| szerokość chwytu b                   | 25×25 mm       |
| śruba                                | 279816 4       |
| rodzaj zastosowania                  | lewe,          |
| chłodzenie wewnętrzne                | nie            |
| Szerokość skrawania W                | 3; 4 mm        |
| Rodzaj produktu                      | Uchwyty ostrzy |

