



## Szlifierki kątowe z głowicą płaską Akumulator, Typ: 4933478438



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

Wydajna szlifierka kątowa M18 FUEL™ z **głowicą płaską** do prac w ciasnych miejscach.

- **Konstrukcja z głowicą płaską umożliwia pracę pod kątem wynoszącym maks. 42°.**
- **Z systemem szybkiej wymiany FIXTEC, do wymiany ściernic bez użycia narzędzi.**
- **RAPIDSTOP™ umożliwia szybkie spowolnienie pracy ściernicy w czasie krótszym niż 2 sekundy.**
- **Blokada ponownego rozruchu i zabezpieczenie przed odrzutem gwarantują bezpieczną pracę.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.** W komplecie uchwyt przeciwwibracyjny, osłona, kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący i pojemnik HD.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073809 i nr 073840.

### Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Układ łagodnego rozruchu	tak
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
masa	2,6 kg
maks. Ø tarczy	125 mm

zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
oznaczenie producenta	M18FSAGF125XB-OX
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Napięcie akumulatorów	18 V
Kickbackstop	tak
układ czuwakowy	nie
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maks. wibracje wg EN	4,86 m/s <sup>2</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe