



## Szlifierki kątowe Akumulator, Typ: 4933478437



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowa akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V z **regulacją prędkości obrotowej i przełącznikiem czuwakowym**.

- **Wyłącznik bezpieczeństwa bez blokady chroni użytkownika podczas pracy.**
- **5 stopni prędkości dla optymalnych wyników obróbki stali nierdzewnej i aluminium oraz usuwania rdzy i farb.**
- **RAPIDSTOP™ umożliwi szybkie spowolnienie pracy ściernicy w czasie krótszym niż 2 sekundy.**

#### w dostawie::

**Bez akumulatora i ładowarki.** W komplecie uchwyt przeciwwibracyjny, osłona, kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący i pojemnik HD.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki zob. od nr 073808 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18FSAGF125XPDB-OX

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna prędkość obrotowa: 3500 - 8500 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 125 mm

### Opis techniczny

układ czuwakowy	tak
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maksymalna prędkość obrotowa	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
masa	2,7 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Układ łagodnego rozruchu	tak
oznaczenie producenta	M18FSAGF125XPDB-OX
maks. głębokość cięcia	33 mm
Kickbackstop	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	5,01 m/s <sup>2</sup>
Napięcie akumulatorów	18 V
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maks. Ø tarczy	125 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe