



## Szlifierki taśmowe akumulatorowe, Typ: M18FBTS75



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

Wydajne szlifierki taśmowe akumulatorowe M18 z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do szybkiego usuwania materiału przy mniejszej ilości wytwarzanego ciepła.

- **Ekwiwalentna moc prądu przemiennego 900 W.**
- **Nawet 20 minut pracy na jednym akumulatorze 5,0 Ah.**
- **Beznarzędziowa regulacja pokrętła umożliwia optymalną obsługę szlifierki w każdych warunkach.**
- **Technologia „Flush To Wall” umożliwia stosowanie szlifierki blisko powierzchni pionowych lub w wąskich narożach.**
- **Możliwość pracy z workiem na kurz lub zewnętrzną instalacją wyciągową.**

#### w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, z workiem na pył, w pudełku.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – nr 073840. Pasujące taśmy ściernie można znaleźć pod nr 558014.

### Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ  
akumulatorów / napięcie

Milwaukee typ B 18 V

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
szerokość taśmy ścierniej	75 mm
powierzchnia szlifowania	90 × 135 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
prędkość taśmy	230 - 410 m/min
Napięcie akumulatorów	18 V
Masa bez akumulatorów	3,9 kg
długość taśmy ścierniej	457
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe