

**Szlifierka kątowna GWS, Typ: 14-125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Klasa artykułu	03C

**Opis****Wykonanie:**

Bardziej wydajny silnik o mocy 1400 W i dłuższa trwałość: Maksymalna produktywność dzięki większej mocy i lepszej wytrzymałości.

Doskonały, ergonomiczny obwód uchwytu: Ergonomia najwyższej klasy dzięki znacznie mniejszemu obwodowi uchwytu.

Wysoka ochrona użytkownika i kontrola: KickBackControl, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem, tłumienie drgań i regulacja prędkości obrotowej.

**w dostawie::**

W komplecie osłona zabezpieczona przed obróceniem, zestaw napinający, dodatkowy uchwyt.

Opakowanie: karton

pobór mocy: 1400 W

zakres prędkości obrotowej: 11500 min<sup>-1</sup>

gwint przyłączeniowy: M14

maks. Ø tarczy: 125 mm

masa: 2,3 kg

Blokada przed ponownym uruchomieniem: tak

**Opis techniczny**

zakres prędkości obrotowej	11500 min <sup>-1</sup>
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Kickbackstop	tak

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Opakowanie	karton
napięcie znamionowe	230 V
maks. Ø tarczy	125 mm
gwint przyłączeniowy	M14
Napięcie w sieci	230 V
masa	2,3 kg
częstotliwość sieciowa	50 Hz
Układ łagodnego rozruchu	tak
pobór mocy	1400 W
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe