



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M12FPD2-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
- Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
- Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
- Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
- Bezsztotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
- Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.

Kompaktowa, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa FUEL™ o długości jedynie 168 mm. 16-stopniowa, elektroniczna regulacja momentu obrotowego plus stopnia wiercenia plus stopnia wiercenia udarowego.

Zalety:

Długość zaledwie 168 mm.

w dostawie::

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 i 073840. Pasujący moduł śledzący Bluetooth można znaleźć w sklepie internetowym.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

oznaczenie producenta: M12 FPD2

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

konstrukcja silnika: FUEL™

Opis techniczny

konstrukcja silnika	FUEL™
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	1,2 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
pojemność akumulatora	2 Ah
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s ²
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
typowe zastosowanie	Strong
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	30,8 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta	M12 FPD2
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min ⁻¹
nadaje się do materiału	kamień
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	Beton
nadaje się do materiału	Mur
nadaje się do materiału	drewno
maksymalny moment obrotowy	37 Nm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC