



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: M12FDD2-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa MILWAUKEE

2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Solidna, **metalowa obudowa przekładni** zapewnia długą żywotność.

Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeczona.

Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.

- **silnik bezszczotkowy POWERSTATE™** zapewnia większą moc przy bardziej **kompaktowym kształcie (długość 168 mm)**
- **układ elektroniczny REDLINK PLUS™** zapewnia inteligentne sterowanie mocą i **zabezpiecza przed przeciążeniem**
- **16-stopniowa regulacja momentu obrotowego plus stopień wiercenia.**

Zalety:

Elektronika REDLINK PLUS™.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073815 i nr 073840.

Opakowanie: walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

konstrukcja silnika: silnik bezszczotkowy
 maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 37 Nm
 maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 0 - 450 min⁻¹
 maks. prędkość obrotowa na 2. biegu: 1700 min⁻¹
 zakres mocowania uchwyty szybko mocującego: 1,5 - 13 mm
 maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

Opis techniczny

zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
konstrukcja silnika	silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	37 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
masa	1,2 kg
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min ⁻¹
Opakowanie	walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
typowe zastosowanie	Strong
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

Akcesoria

Przystawki kątowe do wierceń Typ WB1	073920 WB1
Przystawki kątowe do wierceń Typ OSD2	073920 OSD2

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC