



Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 65/30 zasilanie z akumulatora, pojemność akumulatora: 2X5,2Ah



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085754 2X5,2
GTIN	
Klasa artykułu	04F

Opis

Wykonanie:

Do trwałego oznaczania / znakowania / opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).

- **Iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy.**
- **Łatwa, intuicyjna obsługa programu zabezpieczonego hasłem i przeprojektowany wyświetlacz parametrów, umożliwiające szybki wgląd w każdy wiersz programu.**
- **Duży kolorowy wyświetlacz 4,3 cala.**
- **Najnowsza technologia procesorowa umożliwiająca płynną nawigację w menu i bardzo krótki czas włączania (czas rozruchu).**
- **Podgląd pola znakowania 1:1 na wyświetlaczu.**
- **Obudowa z trwałego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.**
- **Złącza: USB-A, USB-B i Ethernet.**
- **Czcionka: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0–10,0 mm i większa.**
- **Wysokogatunkowe, podwójne przewodnice liniowe zapewniają precyzyjne znakowanie.**
- **Możliwość znakowania części okrągłych promieniowo i osiowo oraz po łuku.**

Bardzo poręczny, w 100% przenośny **akumulatorowy znacznik ręczny** z interfejsem dotykowym i dużym, kolorowym wyświetlaczem 4,3 cala.

Karta danych

- Z pakietem HPGL (do nanoszenia indywidualnych logo i znaków kontroli, w tym znaków CE)
- Z pakietem komfortowym (np. do rozpoznawania warstw, wstępnego pozycjonowania, znakowania wielokrotnego itp.)
- Pamięć wewnętrzna na kilkaset plików znakowania, czcionek i logo.
- Dostępne w 15 językach.

Pole znakowania: 65 × 30 mm.

w dostawie::

Przyrząd do wykonywania obrzeża, iglica znakująca 90° z węglików spiekanych. Kątownik nastawny z przyczepną powierzchnią podstawy, sprawdzian nastawczy i walizka, **2 x akumulatory litowo-jonowe 18 V**, ładowarka.

wskazówka:

Czcionka w wysokości większej niż 10,0 mm dostępna na zamówienie.

Opis techniczny

pojemność akumulatora	5,2 Ah
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów	2
złącze	Złącze USB
wysokość pisma	1 - 10 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
napięcie znamionowe	18 V
maksymalna szerokość pola znakowania	65 mm
maksymalna wysokość pola znakowania	30 mm
Rodzaj produktu	Znaczniki igłowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085754-2X5,2>