



Odkurzacz akumulatorowy, Typ: M18CV-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Wydajny odkurzacz 18 V do drewna, metalu i dużych zabrudzeń.

- **Filtr HEPA wyłapuje 99,97% wszystkich cząstek pyłu.**
- **Wziernik umożliwia łatwą kontrolę ilości zanieczyszczeń w pojemniku.**
- **Blokowany wyłącznik do pracy ciągłej.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

Z elastycznym węzłem ssącym, 2 przedłużkami rurowymi, dyszą do szczelin, dyszą do dużych zanieczyszczeń.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – nr 073840.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	0
przepływ objętościowy	1019 l/min
Masa bez akumulatorów	1,6 kg
długość węża ssącego	1,2 m
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V

pojemność zbiornika	2,5 l
oznaczenie producenta	M18CV-0
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
Rodzaj produktu	Odsysanie