

**Wiertarka udarowa, Typ: GSB212RCK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Wiertarka udarowa z silnikiem o dużej mocy i wysokim momencie obrotowym do najcięższych prac (wiercenia, wiercenia za pomocą koronek oraz otwornic) a także wkręcania/wykręcania wkrętów oraz mieszania.

- **Nowy, bezpieczny uchwyt z innowacyjnym zamocowaniem oraz miękką nakładką zapewnia bezpieczne trzymanie wiertarki.**
- **Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.**
- **Mechaniczne sprzęgło przeciwprzeciążeniowe zapobiegająca obracaniu się zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa pracy również w najcięższych warunkach.**
- **Jednotulejowy szybko mocujący uchwyt wiertarski z funkcją Auto-Lock zapewnia szybką wymianę narzędzi przy użyciu tylko jednej ręki.**
- **Obrotowa płyta szczotkowa zapewnia jednakową siłę zarówno obrotów w lewo, jak i w prawo.**
- **Ø chwytu 43 mm (Europejska Norma) – możliwość stosowania w stojaku wiertarskim.**
- **2-biegowa przekładnia.**
- **Torque-Control dla zapewnienia wysokiej dokładności: Wstępne nastawianie momentu obrotowego umożliwia równomierne wkręcanie śrub.**
- **Układ elektroniczny Constant zapewnia komfortową pracę: utrzymuje stałą prędkość obrotową również pod obciążeniem.**

w dostawie::

W komplecie dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości 210 mm, szybko mocujący uchwyt wiertarski 13 mm, walizka transportowa.

Opis techniczny

zakres mocowania uchwyty szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maks. wibracje wg EN	14,6 m/s ²
pobór mocy	1300 W
masa	2,9 kg
oznaczenie producenta	GSB 21-2 RCT
liczba uderzeń	15300 min ⁻¹
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	900 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalny moment obrotowy	43 Nm
Opakowanie	Walizka transportowa
gniazdo uchwyty wiertarskiego	1/2 cala – 20 UNF
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	22 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa