



Wiertła do wiertarek udarowych z płytkami z węglików spiekanych EXPERT „7X” SDS-plus, Ø×długość całk.: 5X115mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789058 5X115
GTIN	4059952531328
Klasa artykułu	76K

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa głowica VHM. Kształt ostrzy umożliwia wysoką wydajność wiercenia, długą trwałość i małe zużycie. Nie haczy się w betonie zbrojonym.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Linia śrubowa 2+2** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 50 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	50 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø	5 mm
długość całkowita	115 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

